

AKTIVNÍ PŘÍSTUP K PÉČI O PŘÍSTROJ



Společnost CONETA s.r.o. Otrokovice, která působí na českém a slovenském trhu od roku 1991, uvádí novinku – AKTIVNÍ SERVIS PODOLOGNOVA2. Servisní a čistící setk podologickému přístroji Podolog Nova 2 představuje revoluční změnu v přístupu k péči o přístroj, a to v rámci záručního i pozáručního servisu. Poprvé mají odborní pedikéři a pedikérky možnost aktivně využívat samoobslužnou údržbu svého podologického přístroje.

Klasická a osvědčená metoda předpokládá, že pedikérka přístroj udržuje a čistí dle návodu na obsluhu a údržbu a jednou za rok ho pošle na průběžnou kontrolu. Záruka na přístroj je 24 měsíců. Ze záruky jsou vyjmuty běžně opotřebitelné díly, které jsou stanoveny výrobcem a vyjmenovány v záručním listě. Nejexponovanější částí ručního dílu je unášecí a upínací mechanismus, konkrétně unášecí válečky a kleštiny. Tento prostor se i při průběžném čištění servisním kartáčkem a vrtáčkem neustále zanáší prachem z kůže a nehtů. Nevycištěný prach se usazuje v unášecí komoře, díly se opotřebovávají, kleštiny hůře svírají a dochází k prokluzování frézy při práci.

Dá se předpokládat, že při pečlivé péči o přístroj jsou nároky na běžný servis během záruční doby minimální. Čistící a servisní set Podolog Nova 2 umožňuje pedikérce rozbrat upínací mechanismus, dokonale vyčistit jednotlivé součásti, vyměnit opotřebované díly a hlavně pochopit funkci mechanismu, a tím zajistit přístroji lepší péči.

Čistící a servisní set Podolog Nova 2 obsahuje:

- 3 ks unášecích válečků,
- kleštiny,
- montážní klíč,
- zabezpečovací pásku,
- 2 vatové tyčinky.

Set i jednotlivé náhradní díly je možno zakoupit u firmy Coneta. Spolu s ním obdrží pedikéři podrobný návod včetně obrázků. Instruktažní filmový klip si mohou stáhnout na www.coneta.cz, www.coneta.eu v části „Ke stažení – Návodů a pomůcky“.

Je naprosto nezbytné nastudovat příručku, případně film a přesně dodržovat postup operací. Nejcitlivější operací je správné nasazení upínacího mechanismu na unášecí



hřeben mikromotoru. Nesprávná zpětná montáž vede k vážným poruchám na ručním dílu a následné hrazení opravě v servisním středisku Coneta.

Výhody vlastního servisu:

Možnost vlastního servisu a drobných oprav přístroje přináší nejen zvýšení sebevědomí pedikérů, ale i nezanedbatelné ekonomické výhody. Ušetří za balení přístroje, poštovné, náklady na práci servisního střediska, náklady na vrácení zapůjčeného servisního přístroje atd.

Servisní manipulace s přístrojem, čištění, případná výměna opotřebovaného dílu (kleštiny, unášecí válečky) nemá vliv na garanci záruky – 24 měsíců od prodeje.

K nesporným přednostem Podologu Nova 2 – motor ručního dílu i odsávací turbína bez uhlíků, nízká hlučnost, minimální váha, výborná mobilita přístroje, osvědčená spolehlivost – se nyní přidává možnost samoobslužného servisu.

Další rady a informace vám ochotně poskytnou pracovníci firmy Coneta.

Text a foto: Coneta

PŘÍSTROJE PRO PEDIKÚRU A MANIKÚRU



ČESKÁ PODIATRICKÁ
SPOLEČNOST
DOPORUČUJE

Jste již přihlášení v klubu



PODOLOG NOVA 2

Vhodný pro pedikúru i manikúru, malé lékařské zákroky a úpravy v protetice.

Pokrokový přístroj s klasifikací EU – jako zdravotnické zařízení.

Speciální funkce:

- elektronická regulace a ukazatel počtu a směru otáček a sacího výkonu
- tři vestavěné paměti pro uložení nastavení počtu a směru otáček a úrovně odsávání
- automatické hlídání blokace frézy v případě přetížení
- váha ergonomického, ručního adaptéru 140 g, Ø 26,3 mm, délka 171 mm
- speciální uložení pro snížení vibrací
- zvýšený odsávací výkon o 18 %
- ruční adaptér Podologu Nova 2 se dá nasadit do Podologu Nova
- mikromotor bez uhlíků, max. 40 000 ot./min.
- nová inovovaná, výrazně odlehčená hadice odsávání s vyšším odsávacím výkonem
- rozměry: š 251 x h 228 mm, váha 2,8 kg, napětí 230 V



Motor sacího ventilátoru (pozor – bez uhlíků) s ventilátorem nové konstrukce zaručuje vysoký výkon a odsávání i při nižších otáčkách. Tichý chod přístroje, neruší okolní přístroje.



PODOLOG ECO 2

Nový modernizovaný typ přístroje Podolog eco je vhodný pro použití v oblasti manikúry, pedikúry a lékařské péče o nohy. Používá se k odstranění zrohovatělé a tvrdé kůže, mozolů, úpravě nehtů, odstranění kuřích ok apod.

Speciální funkce:

- elektronická regulace počtu a směru otáček a sacího výkonu
- tři vestavěné paměti pro uložení nastavení počtu a směru otáček a úrovně odsávání
- elektronický ukazatel počtu a směru otáček a sacího výkonu
- automatické hlídání blokace frézy v případě přetížení
- ergonom. tvar plastového krytu ručního adaptéru, váha cca 100 g
- automatické upínání pracovního nástroje- hliníkové zakončení ručního adaptéru pro optimální proudění odsávaného prachu
- reverzace otáček za chodu přístroje
- speciální hlučkový tlumič odsávání
- max. otáčky: 30 000 ot./min.
- rozměry: š 255 x h 228 mm, v 135, váha 3,9 kg, napětí 230 V

Zveme Vás do naší expozice na mezinárodním kosmetickém veletrhu **INTERBEAUTY PRAGUE**, ve dnech 30. – 31. 3. 2012, Výstaviště, Praha 7 Holešovice.

Coneta s.r.o. T. Bati, areál Toma, a.s., bud. 45a, 765 02 Otrokovice, tel. 577 663 668, 603 889 416,

e-mail: coneta@coneta, www.coneta.cz, www.coneta.eu